



Nástrčná hlavice IMPACT, 1/2 palce, pro šrouby Torx®, Profil Torx®: E10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	651500 E10
GTIN	4045197215512
Třída artiklu	62D

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Ø na hnané straně: 14 mm

Délka: 38 mm

Technický popis

Délka	38 mm
Profil Torx®	E10
Ø na hnané straně	14 mm
Upínací 4-hran	1/2 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X20 mm	651900 3X20
Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce, včetně stahováků Typ 3	651790 3
Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 25 mm	651800 25