



## Osvětlení strojů LED ploché, Typ: 305 mm



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	081436 305
GTIN	4260131236068
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Robustní osvětlení strojů LED v **hliníkovém pouzdru** a satinovaném akrylovém kotouči pro **homogenní osvětlení v úhlu 160 stupňů**.

- **Malý odraz, neoslňuje a nebliká.**
- **Připojení k 24V síťovému napájecí nebo 24V ovládání stroje.**
- **Vodotěsné dle IP67.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2 ks magnetů s pryžovým pláštěm, síťový napáječ.

Ochranná třída IP: IP 67

Světelný výkon: 12 W

Světelný tok: 1200 lm

Třída energetické účinnosti : A

Celková šířka: 40 mm

celková výška: 15 mm

### Technický popis

Světelný výkon	12 W
Světelný tok	1200 lm
Osvětlovací těleso	Modul LED
Třída energetické účinnosti	A

celková výška	15 mm
Zóna ATEX	žádná
Celková šířka	40 mm
Ochranná třída IP	IP 67