


## Mezní kalibry drážek hřídelů, A–ZC, Jmenovitý rozměr: 24mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 484406 24     |
| GTIN           | 2050001937292 |
| Třída artiklu  | 48B           |

### Popis

#### Provedení:

Mezní kalibry drážek hřídelů se správnou a zmetkovou stranou. Strana se správným rozměrem s **přídavkem na opotřebování** dle DIN 7164. Korpus kalibru z kalené oceli.

Mezní kalibr drážek hřídelů až do ISO **tolerančního pole A – ZC** ve **stupních základní tolerance 7–13**. Při objednávce je třeba uvést jmenovité rozměry, toleranční pole a stupeň základní tolerance resp. třídu tolerance, např. č. 484406 vel. 10M6.

#### Použití:

Ke kontrole lícování ploch např. drážek.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Upozornění:

Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávce uveďte **toleranční pole (A – ZC)** a jakost (7–13), např. č. 484406 vel. **10M6**. Mezní kalibr drážek hřídelů s rozměrovými mezistupni a všechny jmenovité rozměry s číselnou tolerancí viz č. 484409; 484411.

### Technický popis

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovitý rozměr | 24 mm |
| Toleranční pole  | G     |
| Toleranční pole  | A     |
| Toleranční pole  | B     |
| Toleranční pole  | C     |
| Toleranční pole  | CD    |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Toleranční pole | D                 |
| Toleranční pole | E                 |
| Toleranční pole | EF                |
| Toleranční pole | F                 |
| Toleranční pole | FG                |
| Toleranční pole | H                 |
| Toleranční pole | J                 |
| Toleranční pole | K                 |
| Toleranční pole | JS                |
| Toleranční pole | M                 |
| Toleranční pole | N                 |
| Toleranční pole | P                 |
| Toleranční pole | S                 |
| Toleranční pole | R                 |
| Toleranční pole | T                 |
| Toleranční pole | U                 |
| Toleranční pole | X                 |
| Toleranční pole | V                 |
| Toleranční pole | U                 |
| Toleranční pole | Z                 |
| Toleranční pole | ZB                |
| Toleranční pole | ZA                |
| Toleranční pole | ZC                |
| Norma           | DIN EN ISO 1938-1 |
| Kvalita         | 7                 |
| Kvalita         | 8                 |
| Kvalita         | 9                 |
| Kvalita         | 10                |
| Kvalita         | 11                |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Kvalita                | 12                          |
| Kvalita                | 13                          |
| Materiál               | kalená ocel                 |
| Atribut názvu produktu | A-ZC                        |
| Kalibrování            | L6                          |
| Druh produktu          | Mezní kalibr drážek hřídele |

### Služby

|   |           |
|---|-----------|
| KalibrováníMezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm | 028300 60 |
|---|-----------|