



Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí SwissGrip ESD, Velikost křížové drážky: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667687 2
GTIN	7610733256068
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřými nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklováný a chromovaný, hrot černý. Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

Technický popis

Délka čepele	100 mm
Pro šrouby Ø	3,1 – 5,2 mm
Celková délka	205 mm
Velikost křížové drážky	2
Řada	SwissGrip ESD
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Unášecí profil	Šroubováky Pozidriv
Materiál rukojeti	nárazuvzdorný polypropylen
Povrch	niklováno a chromováno
Druh produktu	Šroubováky

