

## Mezní válečkový kalibrační trn tvrdý chrom H7, Jmenovitý Ø: 51 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	484040 51
GTIN	2050001955456
Třída artiklu	48B

### Popis

#### Provedení:

Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s **přídavkem na opotřebení** dle DIN 7164.

**Na straně se správným rozměrem jsou tvrdě chromované měřicí plochy.** Je tak dosaženo cca 8krát delší životnosti.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Upozornění:

- **Další mezírozměry na vyžádání nebo je lze jednoduše objednat na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) např. č. 484000 vel. 82.**

### Technický popis

Toleranční pole	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Kvalita	7
Jmenovitý rozměr	51 mm
Druh měrky	Dobrý kalibr
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Kalibrování	M2
Druh produktu	Mezní kalibr

**Služby**

Kalibrace DAkkSMezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm

028340 60

KalibrováníMezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm

028300 60