

**Mezní válečkový kalibrační trn tvrdý chrom H7, Jmenovitý Ø: 67mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	484040 67
GTIN	2050001955579
Třída artiklu	48B

**Popis****Provedení:**

Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s **přídavkem na opotřebení** dle DIN 7164.

**Na straně se správným rozměrem jsou tvrdě chromované měřicí plochy.** Je tak dosaženo cca 8krát delší životnosti.

**Norma:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

**Upozornění:**

- **Další mezírozměry na vyžádání nebo je lze jednoduše objednat na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) např. č. 484000 vel. 82.**

**Technický popis**

Toleranční pole	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Kvalita	7
Druh měrky	Dobrý kalibr
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Jmenovitý rozměr	67 mm
Kalibrování	M2
Druh produktu	Mezní kalibr

**Služby**

KalibrováníMezní válečkový kalibr Maximální Ø 200 mm	028300 200
Kalibrace DAkkSMezní válečkový kalibr Maximální Ø 200 mm	028340 200