

**HOLEX****Vtahovací nářadí s rozpěrkou, 1/2 palce, Pro závit: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	651390 M10
GTIN	4045197215468
Třída artiklu	62D

**Popis****Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.**

**Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Ø na straně pohonu: 25 mm

Délka: 55 mm

**Technický popis**

Ø na straně pohonu	25 mm
Délka	55 mm
Pro závit	M10
Upínací 4hran	1/2 palec
Povrch	černěné
vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

---

## Příslušenství

Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce,  
včetně stahováků Typ 3

651790 3

Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 25 mm

651800 25

Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X20 mm

651900 3X20