



Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips[®], KW, Celková délka: 140mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	726620 140
GTIN	4003773081685
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s vícetříčkovými potahy, s otevírací pružinou.

Použití:

Vhodné též ke stříhání kompozitních kabelů (světlovodných kabelů).

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.

Technický popis

Šířka hlavy	15,7 mm
Celková délka	140 mm
Výkon ve stříhu středně tvrdého ocelového drátu	0,2 - 1,4 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,2 - 2,1 mm
Délka břitu	12,3 mm
Řezná fazetka	bez fazetky
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Norma	DIN ISO 9654

Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Povrch	černěné
Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ano
S držákem drátů	ne
Druh produktu	Řezací kleště