



Nůžky na kabely s ráčnou s teleskopickými rameny, Celková délka: 630mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	731230 630
GTIN	4003773071563
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Řezání s úsporou vynaložené síly díky optimálním převodovým poměrům a teleskopickému ramenu. Otevření nástroje je možné v každé poloze řezání. Délku ramene lze nastavit ve více stupních. Výsuvné od 600 do 810 mm.

Použití:

K přesnému dělení měděných a hliníkových kabelů. Vhodné také pro kabely s gumovým nebo plastovým pláštěm a výztuží z pásového železa.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v olejové lázni.

Upozornění:

Není vhodné pro ocelový drát a ocelová lana.

Technický popis

Pro jednotlivé vodiče měď/hliník	740 / 800 mm ²
Celková délka	630 mm
Pro vícenásobné vodiče do Ø	60 mm
Hmotnost	3820 g
Materiál	Nůž: Speciální nástrojová ocel ve mimořádné kvalitě, kalená v oleji
Rameno	Hliníková ovální trubka, vysoce pevná
S funkcí ráčny	ano

Druh produktu

Nůžky