



Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips[®], KW, Celková délka: 140mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 726480 140 |
| GTIN | 4003773081647 |
| Třída artiklu | 73F |

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Z nerezové oceli (INOX).

Technický popis

| | |
|---|--------------------------------------|
| Celková délka | 140 mm |
| Délka břitu | 12,3 mm |
| Šířka hlavy | 15,7 mm |
| Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø | 0,2 - 2,1 mm |
| Výkon ve stříhu středně tvrdého ocelového drátu | 0,2 - 1,2 mm |
| Řezná fazetka | bez fazetky |
| Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX |
| Norma | DIN ISO 9654 |
| Rukojeť | Vícesložkový potah |
| Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 54 HRC) |

| | |
|------------------------|---------------|
| Atribut názvu produktu | KW |
| S otevírací pružinou | ano |
| S držákem drátů | ne |
| Druh produktu | Řezací kleště |