

HOLEX**Vtahovací nářadí s rozpěrkou, 1/2 palce, Pro závit: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	651390 M12
GTIN	4045197215475
Třída artiklu	62D

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Ø na straně pohonu: 25 mm

Délka: 55 mm

Technický popis

Pro závit	M12
Délka	55 mm
Ø na straně pohonu	25 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Povrch	černěné
vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 25 mm	651800 25
Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce, včetně stahováků Typ 3	651790 3
Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X20 mm	651900 3X20