



Vnitřní soustružnický nůž pravý podobný DIN 4973 (ISO 8), M20, Stopka 4hran: 12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	296330 12
GTIN	4045197884787
Třída artiklu	22E

Popis

Provedení:

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

Pro otvory od Ø	21 mm
Stopka 4hran	12 mm
Celková délka	180 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože