



## Nástrčná hlavice IMPACT, 1/2 palce, pro šrouby Torx®, Profil Torx®: E18



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	651500 E18
GTIN	4045197215550
Třída artiklu	62D

### Popis

#### Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.**

#### Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Ø na hnané straně: 22 mm

Délka: 38 mm

### Technický popis

Profil Torx®	E18
Délka	38 mm
Ø na hnané straně	22 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

---

## Příslušenství

Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X20 mm	651900 3X20
Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce, včetně stahováků Typ 3	651790 3
Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 25 mm	651800 25