

**Garant****Základní deska ZeroClamp (podle typu stroje / stolu), Typ: 29601****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 360014 29601  |
| GTIN           | 4045197884299 |
| Třída artiklu  | 310           |

**Popis****Provedení:**

Středový otvor  $\varnothing$  25 H7 pro upnutí středící sady.

**Materiál:**

**Základní deska** z hliníku s vysokou pevností, s povrchovou úpravou. Všechny součásti upínacího hrnce z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.

**Zvláštní příslušenství:**

Upínací čep č. 360025, připojovací bloky č. 360017 vel. 12808 / 12805.

**Upozornění:**

Vyobrazení se může podle typu stroje lišit.

Vhodné pro typ stroje: DMG DMU 40 eVo

Upínací hrnec  $\varnothing$ : 120 mm

Počet upínacích hrnců: 4

$\varnothing$  A: 480 mm

Šířka B: 400 mm

Výška H: 44 mm

**Technický popis**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Vhodné pro typ stroje | DMG DMU 40 eVo |
| Rozteč S              | 200 mm         |
| $\varnothing$ A       | 480 mm         |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Šířka B               | 400 mm                         |
| Upínací hrnec Ø       | 120 mm                         |
| Typ                   | 29601                          |
| Výška H               | 44 mm                          |
| Počet upínacích hrnců | 4                              |
| Křížová rozteč        | ano                            |
| Série                 | ZeroClamp                      |
| Druh produktu         | Upínací systém přes nulový bod |

## Příslušenství

|  |                  |
|--|------------------|
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M16/190 | 360025 18M16/190 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 12M10/190 | 360025 12M10/190 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M16/138 | 360025 18M16/138 |
| ZeroClamp připojovací blok Typ 12805                   | 360017 12805     |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 16M10     | 360025 16M10     |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M16     | 360025 18M16     |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 25M16/138 | 360025 25M16/138 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 30M24/190 | 360025 30M24/190 |
| ZeroClamp připojovací blok Typ 12808                   | 360017 12808     |
| ZeroClamp krycí plech pro základní desku Typ 29605     | 360021 29605     |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 16M8      | 360025 16M8      |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 14M12/90  | 360025 14M12/90  |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M12     | 360025 18M12     |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 12M10/90  | 360025 12M10/90  |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 25M10/138 | 360025 25M10/138 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M12/138 | 360025 18M12/138 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 12M10     | 360025 12M10     |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 25M10     | 360025 25M10     |

ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 12M10/138

360025 12M10/138