

Garant**Základní deska ZeroClamp (podle typu stroje / stolu), Typ: 29595****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 360014 29595 |
| GTIN | 4045197885128 |
| Třída artiklu | 310 |

Popis**Provedení:**

Středový otvor \varnothing 25 H7 pro upnutí středící sady.

Materiál:

Základní deska z hliníku s vysokou pevností, s povrchovou úpravou. Všechny součásti upínacího hrnce z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025, připojovací bloky č. 360017 vel. 12808 / 12805.

Upozornění:

Vyobrazení se může podle typu stroje lišit.

Vhodné pro typ stroje: DMG DMU 80 eVo

Upínací hrnec \varnothing : 120 mm

Počet upínacích hrnců: 13

\varnothing A: 830 mm

Šířka B: 700 mm

Výška H: 44 mm

Technický popis

| | |
|-----------------------|--------|
| Počet upínacích hrnců | 13 |
| Rozteč S | 200 mm |
| Šířka B | 700 mm |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Typ | 29595 |
| Upínací hrnec Ø | 120 mm |
| Vhodné pro typ stroje | DMG DMU 80 eVo |
| Ø A | 830 mm |
| Výška H | 44 mm |
| Křížová rozteč | ano |
| Série | ZeroClamp |
| Druh produktu | Upínací systém přes nulový bod |

Příslušenství

| | |
|--|------------------|
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 12M10/90 | 360025 12M10/90 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 12M10/138 | 360025 12M10/138 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 14M12/90 | 360025 14M12/90 |
| ZeroClamp připojovací blok Typ 12808 | 360017 12808 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 30M24/190 | 360025 30M24/190 |
| ZeroClamp krycí plech pro základní desku Typ 29604 | 360021 29604 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M12 | 360025 18M12 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M16 | 360025 18M16 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 25M10 | 360025 25M10 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 25M10/138 | 360025 25M10/138 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 16M10 | 360025 16M10 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 16M8 | 360025 16M8 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 12M10 | 360025 12M10 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M12/138 | 360025 18M12/138 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 12M10/190 | 360025 12M10/190 |
| ZeroClamp připojovací blok Typ 12805 | 360017 12805 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 25M16/138 | 360025 25M16/138 |
| ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M16/138 | 360025 18M16/138 |

ZeroClamp upínací čep s vnitřním závitem Typ 18M16/190

360025 18M16/190