

FLUKE.

Bezkontaktní zkoušečka napětí



Údaje o objednávce

Artikové číslo	473005
GTIN	095969290814
Třída artiklu	47H

Popis

Provedení:

Kompaktní zkoušečka napětí k bezdotykové identifikaci vodičů pod napětím.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Použití:

Zkoušení kabelů, zásuvek, přípojných krabic atd. Pokud se měřicí hrot rozsvítí červeně a zazní zvukový signál, místo je pod napětím.

Ochranná třída IP: IP 40

Rozsah stupnice AC: 200 - 1000 V

Kategorie přepětí: CAT IV / 1000 V

Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů: 081561 LR3

Technický popis

Rozsah stupnice AC	200 - 1000 V
Ochranná třída IP	IP 40
Kategorie přepětí	CAT IV / 1000 V
Počet obsažených baterií	2
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081561 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	bezdotyková zkoušečka napětí

Služby

Kalibrování Zkoušečka napětí

017870

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081556 LR3

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3