

FLUKE.

Multimetr, Typ: 177



Údaje o objednávce

Artikové číslo	473322 177
GTIN	095969095891
Třída artiklu	47H

Popis

Provedení:

Ergonomický plastový kryt s integrovaným pouzdem. Velký displej LCD pro snadné odečítání. Spolehlivá a jednoduchá manipulace – **varování při nesprávně připojených měřicích kabelech**. Přední měřicí přístroje při vyhledávání závad v elektrických a elektronických systémech pro profesionální techniky. Robustní, spolehlivý a přesný.

Navíc LED podsvícení.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití, maximální stupeň bezpečnosti a další přídatné funkce.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Rozsah dodávky:

Včetně baterie 081561 6LR61, měřicích vedení a snímatelných izolačních čepiček.

Technický popis

Zkouška diod	ano
Displej s osvětlením pozadí	ano

Technický list

Rozsah displeje	6000
Stojnosměrný proud DC	0,1 mA – 10 A
Kalibrování	I3
Přesnost	0,09 %
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V
Odpor	0,1 Ω – 50 MΩ
Stojnosměrné napětí DC	0,1 mV – 1000 V
Měření	TRUE RMS
Frekvence	0,01 Hz – 100 kHz
Kontrola průchodu	ano
Střídavý proud AC	0,1 mA – 10 A
Střídavé napětí AC	0,1 mV – 1000 V
Kapacita	1 nF – 10 mF
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Multimetr

Služby

Kalibrace DAkkSDigitální multimetry Počet desetinných míst 3	027010 3
KalibrováníDigitální multimetr Počet desetinných míst 3	027000 3

Příslušenství

Měřicí vodiče Ø měřicích hrotů 1 mm	473318 1
Magnetické závěsné zařízení Typ TPAK	473329 TPAK
Brašna C150 Typ F	473337 F
Měřicí vodiče Ø měřicích hrotů 2 mm	473318 2

