

FLUKE.

**Zkoušečka napětí a průchodu, Typ: T150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473090 T150
GTIN	095969610513
Třída artiklu	47H

**Popis****Provedení:**

Dvoupólová zkoušečka napětí s ergonomickým ovládáním jednou rukou pro zástrčky. Ukazatel naměřené hodnoty s osvětlením pozadí. Ukazatel stavu baterie - naměřené napětí lze zobrazit i při vybité baterii. Nástrčné zkušební hroty s ukazatelem opotřebení. **provedení VDE**

**Funkce:**

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Použití:**

K profesionálnímu, víceúrovňovému zkoušení napětí, polarity a průchodu.

**Norma:**

**HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.**

**Technický popis**

Odpor	0 - 1,99 kΩ
Rozsah stupnice DC	6 - 690 V
Kalibrování	I1

Měření frekvencí	40 - 400 Hz
Zkouška polarity	ano
Ochranná třída IP	IP 64
Kontrola průchodu	opticky / akusticky
Zkouška směru točivého pole	ano
Kategorie přepětí	CAT III 690 V
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V
Zkouška fází	100V – 690V
Rozsah stupnice AC	6 - 690 V
Ukazatel	LED / LCD
Zkušební proud proudových chráničů / RCD	ano
Osvětlení místa měření	ano
Funkce kapesní svítilny	ano
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Zkoušečka napětí

## Služby

Kalibrování Zkoušečka napětí Typ S	027120 S
Kalibrace DAkkS Zkoušečka napětí Typ S	027160 S

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------