

FLUKE.

**Multimetr, Typ: 179****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473322 179
GTIN	095969095860
Třída artiklu	47H

**Popis****Provedení:**

Ergonomický plastový kryt s integrovaným pouzdem. Velký displej LCD pro snadné odečítání. Spolehlivá a jednoduchá manipulace – **varování při nesprávně připojených měřicích kabelech**. Přední měřicí přístroje při vyhledávání závad v elektrických a elektronických systémech pro profesionální techniky. Robustní, spolehlivý a přesný. Navíc LED podsvícení a měření teploty.

**Použití:**

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití, maximální stupeň bezpečnosti a další přídatné funkce.

**Norma:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**Rozsah dodávky:**

Včetně baterie 081561 6LR61, měřicích vedení a snímatelných izolačních čepiček. Včetně teplotního snímače.

**Technický popis**

Přesnost	0,09 %
----------	--------

Střídavý proud AC	0,1 mA – 10 A
Zkouška diod	ano
Měření	TRUE RMS
Kalibrování	I3
Kalibrování	I7
Kontrola průchodu	ano
Displej s osvětlením pozadí	ano
Kapacita	1 nF – 10 mF
Rozsah displeje	6000
Stejnoseměrný proud DC	0,1 mA – 10 A
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V
Střídavé napětí AC	0,1 mV – 1000 V
Frekvence	0,01 Hz – 100 kHz
Teplota	-40 - 400 °C
Odpor	0,1 Ω – 50 MΩ
Stejnoseměrné napětí DC	0,1 mV – 1000 V
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Multimetr

## Služby

Kalibrování Digitální multimetr Počet desetinných míst 3	027000 3
Kalibrování Tepelné čidlo s / bez zobrazovací jednotky Typ A	027520 A
Kalibrace DAkkSDigitální multimetru Počet desetinných míst 3	027010 3
Kalibrace DAkkSTepelné čidlo s/bez zobrazovací jednotky Typ A	027540 A

## Příslušenství

Měřicí vodiče Ø měřících hrotů 1 mm	473318 1
Měřicí vodiče Ø měřících hrotů 2 mm	473318 2
Brašna C150 Typ F	473337 F
Magnetické závěsné zařízení Typ TPAK	473329 TPAK