

FLUKE.

Kleště na měření proudu, Typ: 323**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473290 323
GTIN	095969623742
Třída artiklu	47H

Popis**Provedení:**

Kleště na měření proudu s velkým, dobře čitelným displejem LCD ve štíhlém a ergonomickém designu. Měření skutečné efektivní hodnoty a optimalizovaná ergonomie k vyhledávání závad v průmyslových aplikacích a technologických systémech budov.

Norma:**EN 61010-1****Rozsah dodávky:**

Včetně měřicích vodičů a polstrované brašny. Baterie 2x č. 081561 vel. LR3.

Technický popis

Odpor	0,1 Ω – 4000 Ω
Rozsah displeje	4000
Stejnoseměrné napětí DC	0,1 V – 600 V
Střídavé napětí AC	0,1 V – 600 V
Paměťová funkce	HOLD

Kategorie přepětí	CAT III 600 V
Kategorie přepětí	CAT IV 300 V
Maximální otevření kleští	30 mm
Měření	TRUE RMS (AC)
Střídavý proud AC	0,1 A – 400 A
Přesnost	2 %
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Napájení	2× 081561 LR3
Norma	EN 61010-1
Kalibrování	I4
Druh produktu	Kleště na měření proudu

Služby

KalibrováníKleště na měření proudu Typ D	027050 D
Kalibrace DAkkSKleště na měření proudu Typ D	027060 D

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------