

HOLEX**Soustružnický nůž zapichovací vnitřní pravý podobný DIN 263 (ISO 11), M20,
Stopka 4hran: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	297145 10
GTIN	4045197885593
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

Maximální hloubka zápichu t_{\max}	6 mm
Stopka 4hran	10 mm
Šířka břitu	3 mm
Pro otvory od \varnothing	25 mm
Celková délka	150 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože