

**HOLEX****Soustružnický nůž zapichovací pravý podobný DIN 4981 (ISO 7), M20, Výška stopky: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	297030 16
GTIN	4045197885548
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

**Použití:**

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

**Pozor:**

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

**Technický popis**

Výška stopky h	16 mm
Šířka břitu	4 mm
Celková délka	110 mm
Šířka stopky b	10 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože