

HOLEX**Rohový nůž pravý podobný DIN 4978 (ISO 3), P20/K25, Stopka 4hran: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296745 25
GTIN	4045197885425
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

Stopka 4hran	25 mm
Celková délka	150 mm
Řezný materiál	P20/K25
Druh produktu	Soustružnické nože