

HOLEX**Soustružnický nůž zapichovací vnitřní pravý podobný DIN 263 (ISO 11), M20,
Stopka 4hran: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	297145 20
GTIN	4045197885623
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

Stopka 4hran	20 mm
Maximální hloubka zápichu t_{max}	16 mm
Pro otvory od \varnothing	50 mm
Šířka břitu	6 mm
Celková délka	210 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože