

**HOLEX****Vnitřní závitorezný soustružnický nůž pravý podobný DIN 283 (ISO 13), M20,  
Stopka 4hran: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	297185 10
GTIN	4045197885715
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

**Použití:**

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

**Pozor:**

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

**Technický popis**

Pro otvory od Ø	20 mm
Stopka 4hran	10 mm
Celková délka	150 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože