

HOLEX**Soustružnický nůž zapichovací pravý podobný DIN 4981 (ISO 7), M20, Výška stopky: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	297030 32
GTIN	4045197885579
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

Výška stopky h	32 mm
Šířka břitu	8 mm
Celková délka	170 mm
Šířka stopky b	20 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože