

Garant**6hranná hlavice, 1/4 palce Surface Drive, Rozměr klíče: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631225 14
GTIN	4045197497178
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Otvor klíče Surface-Drive umožňuje pevnější usazení a vyšší sílu působení. Tlak působí přímo na plochy matic a šroubů, chrání se tak citlivé hrany. I méně obvyklé rozměry např. v palcích (A/F, BSF, BSW) a opotřebované šrouby lze utahovat nebo povolovat pomocí profilu Surface Drive. Hlavice s otvorem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Délka	24,8 mm
Vhodné pro palce (Americké rozměry)	17/32 palec
Rozměr klíče	14 mm
Ø na hnané straně	19,6 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Profil 6hranného nástrčného klíče	Surfacedrive
Norma	DIN 3124

Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
S profilem AS-Drive	ne
Druh produktu	Nástrčné klíče