

**Garant****Stolový vozík s výškově nastavitelnou úložnou plochou TA9, Typ: TA92****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Třída artiklu	91T

**Popis****Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce, deska z dřevěného materiálu v antracitové barvě s povrchem odolným proti poškrábání. Pomocí ruční kliky **manuálně výškově nastavitelný**. Úložná plocha se přitom pohybuje pomocí **4 mechanických vřetenových zvedacích sloupků** nahoru a dolů. Rukojeť s vložkou Haptoprene® z nárazuvzdorného polypropylenu, tu lze pro ovládání ruční kliky odklopit nahoru. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

**Lakování:**

Stříbrná a antracitová, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Z bezpečnostních důvodů není možná montáž stěny z děrovaného plechu.

**Technický popis**

Hloubka	509 mm
Šířka úložné plochy	890 mm
Hmotnost	67,6 kg
Výškový rozsah	680 - 970 mm

Výška úložné plochy dole	195 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Ø koleček	125 mm
Typ	TA92
Maximální nosnost	250 kg
Šířka	1040 mm
Hloubka úložné plochy	500 mm
Druh produktu	Stolový vozík