

Garant**Stolový vozík s výškově nastavitelnou úložnou plochou TA9, Typ: TA94****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918557 TA94
GTIN	4045197885326
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce, deska z dřevěného materiálu v antracitové barvě s povrchem odolným proti poškrábání. Pomocí ruční kliky **manuálně výškově nastavitelný**. Úložná plocha se přitom pohybuje pomocí **4 mechanických vřetenových zvedacích sloupků** nahoru a dolů. Rukojeť s vložkou Haptoprene® z nárazuvzdorného polypropylenu, tu lze pro ovládání ruční kliky odklopit nahoru. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Lakování:

Stříbrná a antracitová, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Z bezpečnostních důvodů není možná montáž stěny z děrovaného plechu.

Technický popis

Hloubka úložné plochy	600 mm
Ø koleček	200 mm
Šířka úložné plochy	1040 mm
Typ	TA94

Maximální nosnost	400 kg
Výška úložné plochy dole	270 mm
Výškový rozsah	760 - 1080 mm
Hmotnost	88,2 kg
Šířka	1220 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Hloubka	609 mm
Druh produktu	Stolový vozík