

bimos

**Pracovní otočná židle, PU pěna, s kolečky, nízká, Barva: BLACK****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965301 BLACK
GTIN	4016849624464
Třída artiklu	96B

**Popis****Provedení:**

Sedák a opěradlo z měkké PU pěny. Snadná údržba, omyvatelné, robustní a odolné vůči lehkým kyselinám a louhům, včetně mechanického působení.

Ergonomické komfortní polstrování s bederními opěrkami a praktickými madly.

**Norma:****DIN 68877**

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 450 - 630 mm

Šířka sedáku: 460 mm

Hloubka sedáku: 470 mm

Výška opěradla: 580 mm

Barva materiál sedáku: černá

**Technický popis**

Materiál podnož	plast
Hloubka sedáku	470 mm
plynulé nastavování výšky	ano

Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Výška opěradla	580 mm
Materiál opěradlo	PU pěna
Hmotnost	14 kg
Podnož provedení	Sada koleček
Barva materiál sedáku	černá
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Materiál plocha sedáku	PU pěna
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Šířka sedáku	460 mm
Série	Work-Tec
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovní židle s kolečky

## Příslušenství

Kolečka (1 sada = 5 kusů)	963187
Aretovatelná kolečka (1 sada = 5 kusů) Typ 1	963202 1
Pár multifunkčních loketních opěrek s nastavitelnou výškou pro židle Work-Tec a Work-Tec plus	965388