

 LEDLENSER**LED čelovka, Označení výrobce: H8R****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	081486 H8R
GTIN	4058205005623
Třída artiklu	04B

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní a výkonné čelovky LED. **Velmi vysoká intenzita světla (600 lumenů)** a kompaktní **jednoruční zaostřování** a výměnný dobíjecí akumulátorový box USB. Zadní světlo a ukazatel stavu nabití.

Ochranná třída IP: IP X4

Ochranná třída IP: IP X4

Světelný tok stupeň 1: 600 lm

Světelný tok stupeň 2: 250 lm

Doba svícení stupeň 1: 10 h

Doba svícení stupeň 2: 15 h

Advanced Focus System (AFS): ano

Technický popis

Označení výrobce	H8R
Ochranná třída IP	IP 54
Světelný tok	10 - 600 lm
Ø hlavy	36 mm
Smart Light Technology (SLT)	ano
Advanced Focus System (AFS)	ano
Rapid Focus	ano

napětí akumulátorů	3,6 V
Dosah svícení	20 - 150 m
Zóna ATEX	žádná
Součástí dodávky je brašna na opasek	ne
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Hmotnost	158 g
Doba svícení	10 - 120 h
Kapacita akumulátoru	3,2 A·h
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Stmívatelné osvětlení	ne