

bimos

**Pracovní otočná židle, koženka, s kluzáky, nízká, Barva: BLACK****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965306 BLACK
GTIN	4016849624440
Třída artiklu	96B

**Popis****Provedení:**

Sedák a opěradlo s potahem z koženky, komfortní a měkké. Omyvatelné a nenáročné na údržbu. Ergonomické komfortní polstrování s bederními opěrkami a praktickými, posuvnými madly.

**Norma:****DIN 68877**

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 450 - 630 mm

Šířka sedáku: 460 mm

Hloubka sedáku: 470 mm

Výška opěradla: 580 mm

Barva materiál sedáku: černá

**Technický popis**

Materiál plocha sedáku	koženka
Barva materiál sedáku	černá
Hloubka sedáku	470 mm

Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Materiál podnož	plast
Výška opěradla	580 mm
Hmotnost	13,5 kg
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Šířka sedáku	460 mm
Podnož provedení	Kluzné uložení
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Série	Work-Tec
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovní židle bez koleček

## Příslušenství

Podlahové kluzáky (1 sada = 5 kusů)	963188
Pár multifunkčních loketních opěrek s nastavitelnou výškou pro židle Work-Tec a Work-Tec plus	965388