

bimos

**Pracovní otočná židle, látkový sedák, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká,
Barva: BLUE**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	965319 BLUE
GTIN	4016849625492
Třída artiklu	96B

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo s měkkým látkovým čalouněním. Pohodlné a prodyšné. Ergonomické komfortní polstrování s bederními opěrkami a praktickými, posuvnými madly.

Norma:

DIN 68877

Technický popis

Barva materiál sedáku	modrá
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Výška opěradla	580 mm
Materiál podnože	plast
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina

Hmotnost	15,5 kg
Hloubka sedáku	470 mm
Podnož provedení	Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Materiál plochy sedáku	Látka
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Šířka sedáku	460 mm
Řada	Work-Tec
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	590 - 860 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle

Příslušenství

Podlahové kluzáky(1 sada = 5 kusů)	963188
------------------------------------	--------