

bimos

Pracovní otočná židle, Supertec, s kluzáky, nízká, Barva: BLACK**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965327 BLACK
GTIN	4016849625072
Třída artiklu	96B

Popis**Provedení:**

Látkové čalounění Supertec je komfortní, měkké, prodyšné a extrémně odolné, snadno se čistí a neklouže. Díky svému mikropancéřování spojuje výhody látky a PU pěny. Ergonomické polstrování s bederními opěrkami a praktickými madly.

Norma:**DIN 68877**

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 450 - 630 mm

Šířka sedáku: 460 mm

Hloubka sedáku: 470 mm

Výška opěradla: 580 mm

Barva materiál sedáku: černá

Technický popis

Hloubka sedáku	470 mm
Šířka sedáku	460 mm
Výška opěradla	580 mm

Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Barva materiál sedáku	černá
Materiál podnož	plast
Podnož provedení	Kluzné uložení
Hmotnost	13,5 kg
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovní židle bez koleček

Příslušenství

Podlahové kluzáky (1 sada = 5 kusů)	963188
Pár multifunkčních loketních opěrek s nastavitelnou výškou pro židle Work-Tec a Work-Tec plus	965388