



Nástrčná hlavice IMPACT, 1/2 palce, pro šrouby Torx®, Profil Torx®: E24



Údaje o objednávce

Artikové číslo	651500 E24
GTIN	4045197215574
Třída artiklu	62D

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Ø na hnané straně: 30 mm

Délka: 41,2 mm

Technický popis

Délka	41,2 mm
Profil Torx®	E24
Ø na hnané straně	30 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce,
včetně stahováků Typ 4

651790 4

Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X25 mm

651900 3X25

Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 30 mm

651800 30