

**KERN****Závěsná váha typ HCB, maximální rozsah vážení: 500kg**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 479435 500    |
| GTIN           | 4045761144460 |
| Třída artiklu  | 47D           |

## Popis

### Provedení:

- **Nejjednodušší obsluha pomocí 3 tlačítek.**
- **S tlačítkem pro tarování, vyprázdnit zátěž a vynulovat zobrazení.**
- **Tlačítko pro uchování hodnoty, údaj zůstane zobrazen po dobu 5 sekund.**
- **Možnost přepínání jednotky vážení na kg, N a lb.**

### Rozsah dodávky:

Včetně karabiny z ušlechtilé oceli, S-háku z ušlechtilé oceli (u vel. 500 / 1000 není standardní) a 3 baterií č.081561 vel.LR6.

### Zvláštní příslušenství:

Uzavírací články a háky s bezpečnostním zámekem na poptávku.

## Technický popis

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Hloubka korpusu | 42 mm            |
| Výška korpusu   | 152 mm           |
| Kalibrování     | Cena na poptávku |
| Odečet          | 1000 g           |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Hmotnost netto                           | 0,35 kg               |
| Šířka korpusu                            | 80 mm                 |
| Maximální rozsah vážení                  | 500 kg                |
| Počet obsažených baterií                 | 3                     |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6            |
| Zdroj energie                            | Provoz s bateriemi    |
| Označení výrobce                         | HCB                   |
| Druh produktu                            | Závěsná/jeřábová váha |

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6