

**KERN****Závěsná váha typ HCB, maximální rozsah vážení: 1000kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479435 1000
GTIN	4045761152762
Třída artiklu	47D

**Popis****Provedení:**

- **Nejjednodušší obsluha pomocí 3 tlačítek.**
- **S tlačítkem pro tarování, vyprázdnit zátěž a vynulovat zobrazení.**
- **Tlačítko pro uchování hodnoty, údaj zůstane zobrazen po dobu 5 sekund.**
- **Možnost přepínání jednotky vážení na kg, N a lb.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně karabiny z ušlechtilé oceli, S-háku z ušlechtilé oceli (u vel. 500 / 1000 není standardní) a 3 baterií č.081561 vel.LR6.

**Zvláštní příslušenství:**

Uzavírací články a háky s bezpečnostním zámekem na poptávku.

**Technický popis**

Šířka korpusu	80 mm
Odečet	2000 g
Hmotnost netto	0,55 kg
Výška korpusu	150 mm

Kalibrování	Cena na poptávku
Maximální rozsah vážení	1000 kg
Hloubka korpusu	48 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Počet obsažených baterií	3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Označení výrobce	HCB
Druh produktu	Závěsná/jeřábová váha

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6