

**KERN****Kompaktní váha typ ECB, maximální rozsah vážení: 20000g****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479452 20000
GTIN	4045761161436
Třída artiklu	47D

**Popis****Provedení:**

Velký podsvícený displej LCD (výška číslic 21 mm). Vážicí deska z ušlechtilé oceli. Nejjednodušší obsluha pomocí 2 tlačítek.

- **Funkce tarování (odvažování) k jednoduchému vynulování displeje.**
- **Provoz na baterie, automatické vypnutí po 3 minutách.**
- **Možnost připojení síťového adaptéru.**

**Zvláštní příslušenství:**

6 baterií č. 081561 vel. LR6, síťový adaptér nebo akumulátor na poptávku.

**Technický popis**

Šířka	320 mm
Rozměr vážicí desky	320x260
Hmotnost netto	2,6 kg
Výška	60 mm
Odečet	10 g
Hloubka	300 mm
Maximální rozsah vážení	20000 g
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6

Počet obsažených baterií	2
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	K2
Druh produktu	Kompaktní váha

### Služby

Kalibrace DAkkSVáha maximální rozsah vážení 50	027710 50
KalibrováníVáha maximální rozsah vážení 50 kg	027700 50

### Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------