

KERN**Plošná váha, typ EOB, maximální rozsah vážení: 60Lkg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479600 60L
GTIN	4045761085619
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Robustní balíková váha pro expedici.**
- **Naprosto snadná obsluha pomocí čtyř tlačítek.**
- **Ukazatel s výškou číslic 25 mm možno montovat či postavit mimo plochu váhy díky cca 2 m dlouhému pružnému kabelu.**
- **Možnost provozu na síť a baterie, automatické vypínání po 3minutách.**

Rozsah dodávky:

Se síťovým adaptérem a nástěnným držákem pro zobrazovací jednotku.

Zvláštní příslušenství:

6 ks baterií č. 081561 vel. LR6, stojan pro zobrazovací jednotku na poptávku.

Technický popis

Hmotnost netto	12 kg
Kalibrování	Cena na poptávku
Zobrazovací jednotka šířka	215 mm
Zobrazovací jednotka výška	50 mm
Maximální rozsah vážení	0 - 60 kg

Odečet	20 g
Reprodukovatelnost	20 g
Zobrazovací jednotka hloubka	110 mm
Rozměr vážicí desky	550×550 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	6
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Zobrazovací jednotka s výškou číslic	25 mm
Druh produktu	Plošná váha

Služby

Kalibrování Váha maximální rozsah vážení 100 kg	027700 100
Kalibrace DAkkS Váha maximální rozsah vážení 180	027710 180

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------