

KERN**Počítací systém, typ CCS, maximální rozsah vážení: 60kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479542 60
GTIN	4045761153288
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- Přesné počítací váhy s automatickou optimalizací referencí (zlepšuje postupně průměrnou hodnotu hmotnosti dílů).
- Programovatelný cílový počet kusů resp. cílová hmotnost s akustickým signálem.
- Paměť na vypočtené hodnoty sčítá stejné započítávané díly do celkového počtu kusů a celkové hmotnosti.
- Referenční počty kusů nebo referenční hmotnost volitelné.
- Napájení ze sítě nebo z akumulátoru.
- Nastavovací program CAL: pro nastavování přesnosti (k tomu externí nastavovací závaží na poptávku).
- Přepínání displeje z kusů na hmotnost.

Systém počítání sestávající se z referenční váhy a počítací váhy (plošinové váhy) s 2,0 m spojovacího kabelu.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, pracovního ochranného krytu pro referenční váhu.

Zvláštní příslušenství:

Interní akumulátor, signální lampa na poptávku.

Upozornění:

Ke kalibraci zvolte obě nabízené polohy, protože se musí provést kalibrace jak referenční váhy, tak také počítací váhy (plošinové váhy).

Technický popis

Doba ustálení	2 s
Hloubka	350 mm
Hloubka plošné váhy	400 mm
Maximální rozsah vážení	0 - 60 kg
Kusová hmotnost minimální	1 g
Šířka	320 mm
Linearita	±0,2 g
Šířka plošné váhy	500 mm
Výška plošné váhy	137 mm
Reprodukovatelnost	0,1 g
Odečet	0,1 g
Hmotnost netto	13 kg
Výška	125 mm
Rozměr vážicí desky	294×225 mm
Odečet počítačí váha	2 g
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Počítací váha