

**HOLEX****Sada oboustranných otevřených klíčů, chromované, Počet klíčů: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610960 10
GTIN	4045197159410
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.  
S oválnou stopkou.

**Norma:****DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:****HOLEX** Chromvanadiová ocel, chromovaná.**Rozsah dodávky:**

Po 1 oboustranném otevřeném klíči č. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Technický popis**

Počet klíčů	10
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
Povrch	chromované
Druh produktu	Maticový klíč

## Příslušenství

Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 12X13 mm	610950 12X13
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 8X9 mm	610950 8X9
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 18X19 mm	610950 18X19
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 16X17 mm	610950 16X17
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 10X11 mm	610950 10X11
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 21X24 mm	610950 21X24
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 20X22 mm	610950 20X22
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 6X7 mm	610950 6X7
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 27X30 mm	610950 27X30
Plastový svěrný držák s uzavírací sponou Pro počet klíčů 11	611700 11
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 14X15 mm	610950 14X15