

HOLEX**Sada oboustranných otevřených klíčů, chromované, Počet klíčů: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610960 12
GTIN	4045197281609
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:****HOLEX** Chromvanadiová ocel, chromovaná.**Rozsah dodávky:**

Po 1 oboustranném otevřeném klíči č. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Technický popis

Počet klíčů	12
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
Povrch	chromované
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 21X23 mm	610950 21X23
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 24X26 mm	610950 24X26
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 16X17 mm	610950 16X17
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 18X19 mm	610950 18X19
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 20X22 mm	610950 20X22
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 10X11 mm	610950 10X11
Plastový svěrný držák Pro počet klíčů 12	611500 12
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 14X15 mm	610950 14X15
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 6X7 mm	610950 6X7
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 30X34 mm	610950 30X34
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 12X13 mm	610950 12X13
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 27X32 mm	610950 27X32
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 8X9 mm	610950 8X9