



## Tool24 Smartline – vertikální skříň s osazením upínači nástrojů, Pro nástrojové držáky: HSK80



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	979100 HSK80
GTIN	4045197885975
Třída artiklu	9SA

### Popis

#### Provedení:

Flexibilní systém výdeje zboží pro skladování, výdej a správu obráběcích a montážních nástrojů, měřicích prostředků, předmětů pro ochranu při práci a velkého počtu spotřebních materiálů. Hlavní systémy je možné rozšiřovat pomocí přídatných rozšiřovacích skříní (pomocný systém). Individuálními softwarovými balíčky lze systém přesně přizpůsobit vašim požadavkům. Výsuvy jsou vedeny po dně a jsou vybaveny centrálním zamykáním. (Využitelné jako nouzové odblokování). Žárově zinkované rámy výsuvů jsou po stranách opatřeny otvory s rastrem 37 mm pro uložení nosičů nástrojů, závěsných lišt, policových van a děrovaných stěn. Vertikální výtahy jsou vybaveny pojistkou proti vytážení. Výtahy se otevírají automaticky. Tak lze zaručit rychlý přístup k nástrojům.

#### Použití:

Automatický systém výdeje zboží pro skladování a správu nástrojů a příslušenství.

#### Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, výsuvné bloky signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

#### Upozornění:

Vertikální skříně mohou být postaveny pouze na absolutně rovnou podlahu. Jsou upraveny k připevnění na podlahu nebo stěnu a musejí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení. Tyto vertikální skříně smějí být provozovány pouze ve spojení s Mastersystémem Tool24 Smartline 979000 S11M nebo 979000 S11M-EN.

HOA008120: 2400 kg  
 Capacidad de carga carcasa de armario interior: 2400 kg  
 Cabinet housing internal load capacity: 2400 kg  
 Kaapin rungon kantavuus sisällä: 2400 kg  
 Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2400 kg  
 Szekrényház belső teherbírása: 2400 kg  
 Vertikální výsuv nosnost: 600 kg  
 Výška: 2000 mm  
 Šířka: 717 mm  
 Hloubka: 750 mm  
 Šířka vertikálního výsuvu zásuvky: 155 mm  
 Užiténá výška vertikálního výsuvu: 1750 mm  
 Počet výsuvů: 4

## Technický popis

Šířka	717 mm
Hmotnost	320 kg
Výška	2000 mm
Hloubka	750 mm
Šířka vertikálního výsuvu zásuvky	155 mm
Počet výsuvů	4
Vertikální výsuv nosnost	600 kg
Provedení vertikálních výsuvů	vedeno po dně
Počet uložení nástrojů	144
Počet nosičů nástrojů 970130	24
Osová vzdálenost A	108 mm
Užitečná výška vertikálního výsuvu	1750 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	2400 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

