



Tool24 PickOne – Master systém DE, Počet celkových přihrádek: 160



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	979200 160
GTIN	4045197886026
Třída artiklu	9SA

Popis

Provedení:

Systém vydávání zboží s inovativním bubnovým systémem k zajištění bezpečného odběru jednotlivého zboží. Velmi rychlý odběr zboží díky nízkým přístupovým časům, samootevírací přihrádce a optickému signálu na správné přihrádce odběru. Buben Tool24 PickOne je dostupný ve 4 různých velikostech přihrádky jako standardní konfigurace a dimenzován na nosnost více než 1000 kg speciálně pro průmyslové použití. Flexibilní připojení dotykového displeje díky oboustranně zabudovaným děrovaným stěnám.

Master systém může být libovolně rozšířen o další slave systémy a kombinován se všemi hardwarovými variantami Tool24. Maximální velikost přihrádek, ideální pro výdej objemných artiklů, např. brusné kotouče, ochranné brýle.

Rozsah dodávky:

Dotyková obrazovka 22 palců, čtečka čárových kódů, PC včetně softwarového balíku Basic.

Lakování:

Čela světle šedá RAL 7035, korpus signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Buben Tool24 PickOne je podle potřeby zákazníka individuálně konfigurovatelný se 4 různými velikostmi přihrádek podle velikosti portfolia vydávaného zboží. Obratě se na svého odborného poradce.

Údaje o hmotnosti platí bez PC a obrazovky.

Nosnost pláště skříně vnitřní: 1000 kg

Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9 mm

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1080 mm

Hloubka: 875 mm

Počet přihrádek D: 160

Hmotnost: 275 kg

Technický popis

Hmotnost	275 kg
Hloubka	875 mm
Šířka	1080 mm
Výška	2000 mm
Počet přihrádek D	160
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003