

**Tool24 PickOne – Master systém EN, Počet celkových přihrádek: 640****Údaje o objednávce**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 979210 640 |
| GTIN | 4045197886033 |
| Třída artiklu | 9SA |

Popis**Provedení:**

Systém vydávání zboží s inovativním bubnovým systémem k zajištění bezpečného odběru jednotlivého zboží. Velmi rychlý odběr zboží díky nízkým přístupovým časům, samootevírající přihrádce a optickému signálu na správné přihrádce odběru. Buben Tool24 PickOne je dostupný ve 4 různých velikostech přihrádky jako standardní konfigurace a dimenzován na nosnost více než 1000 kg speciálně pro průmyslové použití. Flexibilní připojení dotykového displeje díky oboustranně zabudovaným děrovaným stěnám.

Master systém může být libovolně rozšířen o další slave systémy a kombinován se všemi hardwarovými variantami Tool24. Maximální počet ložných míst, ideální pro výdej maloobjemových artiklů jako např. vyměnitelných břitových destiček.

Rozsah dodávky:

Dotyková obrazovka 22 palců, čtečka čárových kódů, PC včetně softwarového balíku Basic, operační systém v angličtině.

Lakování:

Čela světle šedá RAL 7035, korpus signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Buben Tool24 PickOne je podle potřeby zákazníka individuálně konfigurovatelný se 4 různými velikostmi přihrádek podle velikosti portfolia vydávaného zboží. Obráťte se na svého odborného poradce.

Údaje o hmotnosti platí bez PC a obrazovky.

Nosnost pláště skříně vnitřní: 1000 kg

Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9 mm

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1080 mm

Hloubka: 875 mm

Počet přihrádek A: 640

Hmotnost: 275 kg

Technický popis

| | |
|--------------------------------|---|
| Hmotnost | 275 kg |
| Šířka | 1080 mm |
| Výška | 2000 mm |
| Hloubka | 875 mm |
| Počet přihrádek A | 640 |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 kg |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |