



## Tool24 PickOne – Slave systém, Počet celkových přihrádek: 448



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	979220 448
GTIN	4045197886088
Třída artiklu	9SA

### Popis

#### Provedení:

Systém vydávání zboží s inovativním bubnovým systémem k zajištění bezpečného odběru jednotlivého zboží. Velmi rychlý odběr zboží díky nízkým přístupovým časům, samootevírající přihrádce a optickému signálu na správné přihrádce odběru. Buben Tool24 PickOne je dostupný ve 4 různých velikostech přihrádky jako standardní konfigurace a dimenzován na nosnost více než 1000 kg speciálně pro průmyslové použití. Flexibilní připojení dotykového displeje díky oboustranně zabudovaným děrovaným stěnám.

Master systém může být libovolně rozšířen o další slave systémy a kombinován se všemi hardwarovými variantami Tool24. 4 varianty přihrádek, ideální pro výdej různě velkých artiklů a proměnlivého portfolia výdeje.

#### Lakování:

Čela světle šedá RAL 7035, korpus signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

#### Upozornění:

Buben Tool24 PickOne je podle potřeby zákazníka individuálně konfigurovatelný se 4 různými velikostmi přihrádek podle velikosti portfolia vydávaného zboží. Obráťte se na svého odborného poradce.

Údaje o hmotnosti platí bez PC a obrazovky.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg  
Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg  
Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg  
Výška: 2000 mm  
Šířka: 1080 mm  
Hloubka: 875 mm  
Počet přihrádek A: 320  
Počet přihrádek B: 32  
Počet přihrádek C: 64

## Technický popis

Výška	2000 mm
Hloubka	875 mm
Hmotnost	275 kg
Šířka	1080 mm
Počet přihrádek A	320
Počet přihrádek B	32
Počet přihrádek C	64
Počet přihrádek D	32
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003