

**Sada oboustranných otevřených klíčů, Počet klíčů: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	611000 8
GTIN	4018754057535
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Rozsah dodávky:

Po 1 oboustranném otevřeném klíči č. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Technický popis

Počet klíčů	8
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 12X13 mm	610100 12X13
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 6X7 mm	610100 6X7
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 10X11 mm	610100 10X11
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 19X22 mm	610100 19X22
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 8X9 mm	610100 8X9
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 14X15 mm	610100 14X15
Plastový svěrný držák Pro počet klíčů 8	611500 8
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 18X21 mm	610100 18X21
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 16X17 mm	610100 16X17