

**Nástroj pro válečkování EG5 univerzální, Typ upínání na stopku: VDI30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	291505 VDI30
GTIN	4060491000077
Třída artiklu	29F

**Popis****Provedení:**

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.  
Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.

**Výhoda:**

Možná kvalita povrchu  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .  
Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).  
Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.

**Použití:**

K mechanickému zušlechťování povrchů.  
K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu  $1400 \text{ N/mm}^2$  a tvrdosti do 45 HRC.

**Vhodné pro:**

Rozsah  $\varnothing$  (doporučený): 10 mm – 100 mm

**Rozsah dodávky:**

Dva náhradní válečky, vestavěné v kleci.

**Upozornění:**

Použití nástroje pro danou obráběnou plochu závisí na druhu revolverové hlavy (hvězdice/kotouč).

- **Další připojení stopek k dodání na poptávku.**
- **Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.**

**Technický popis**

Středové přesazení hrotu f	80 mm
Ø válečků	5 mm
Maximální síla válcování	3 kN
Typ upínání na stopku	VDI30
Délka vyložení L <sub>A</sub>	121 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Druh produktu	Nástroj pro válečkování