



## Nástroj pro válečkování EG14 univerzální, Typ upínání na stopku: VDI40



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	291515 VDI40
GTIN	4060491000138
Třída artiklu	29F

### Popis

#### Provedení:

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.

Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.

#### Výhoda:

Možná kvalita povrchu  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).

Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.

#### Použití:

K mechanickému zušlechťování povrchů.

K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu  $1400 \text{ N/mm}^2$  a tvrdosti do 45 HRC.

#### Vhodné pro:

Rozsah  $\varnothing$  (doporučený): od 50 mm

#### Upozornění:

Použití nástroje pro danou obráběnou plochu závisí na druhu revolverové hlavy (hvězdice/kotouč).

- Další připojení stopek k dodání na poptávku.
- Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.

### Technický popis

Středové přesazení hrotu f	44 mm
----------------------------	-------

Ø válečků	14 mm
Maximální síla válcování	8 kN
Typ upínání na stopku	VDI40
Délka vyložení L <sub>A</sub>	158,1 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Druh produktu	Nástroj pro válečkování