

**Nástroj pro válečkování EG45-40M univerzální, Typ upínání na stopku: VDI40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	291520 VDI40
GTIN	4060491000190
Třída artiklu	29F

Popis**Provedení:**

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.
Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.

Výhoda:

Možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.
Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).
Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.

Použití:

K mechanickému zušlechťování povrchů.
K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm^2 a tvrdosti do 45 HRC.

Vhodné pro:

Rozsah \varnothing (doporučený): od 35 mm

Doporučení:

Pro vnější plochy s navazujícím rádiusem až k rovinné ploše.

Upozornění:

- **Další připojení stopek k dodání na poptávku.**
 - **Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.**
- Rádus válečků = 2,5 mm. Obrobitelné rádusy obrobků 4 mm až 12 mm.

Technický popis

Maximální síla válcování	4 kN
Ø válečků	40 mm
Středové přesazení hrotu f	69 mm
Typ upínání na stopku	VDI40
Délka vyložení L _A	129 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Druh produktu	Nástroj pro válečkování